


Suction cup with connector OGVM-100-S-N-RA

Codice prodotto: 8213222

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Compensatore di altezza per ventosa	9.5 mm
Raggio min. del pezzo	100 mm
Dimensione nominale	8 mm
Diametro ventosa	100 mm
Volume ventosa	68 cm³
Posizione del collegamento	In alto
Posizione di montaggio	Opzionale
Forma ventosa	Rotondo, piatto
Pressione d'esercizio	-95 kPa...0 kPa -13.775 psi...0 psi
Pressione di lavoro	-0.95 bar...0 bar
Pressione d'esercizio nominale	-60 kPa -8.7 psi
Pressione di lavoro nominale	-0.6 bar
Fluido di lavoro	Aria atmosferica basata su ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-A1/A2-L
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Forza di tenuta alla pressione nominale	351 N
Forza laterale alla pressione nominale	140 N
Peso prodotto	96 g
Tipo di montaggio	Tramite attacco per il vuoto
Attacco vuoto	Adattatore rettangolare RA
Colore	Nero
Durezza Shore	60 +/- 5
Materiale del tappo filettato	Lega di alluminio battuto
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale ventosa	NBR