


Valvola di aspirazione ISV-1/4-F1A

Codice prodotto: 8217205

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	G1/4
Adatto per l'impulso di espulsione	8 MPa 8 bar
Posizione di montaggio	Opzionale
Pressione d'esercizio	-95 kPa...0 kPa
Pressione di lavoro	-0.95 bar...0 bar
Portata volumetrica di aspirazione richiesta a -0,5 bar	1.6 l/min
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Idoneità per la produzione di batterie agli ioni di litio	Adatto alla produzione di batterie con valori ridotti di Cu/Zn/Ni (F1a)
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso prodotto	16 g
Tipo di montaggio	Avvitamento
Collegamento pneumatico, porta 1	G1/4
Collegamento pneumatico, porta 2	G1/4
Materiale molla	Acciaio fortemente legato
Materiale filtro	Lega di alluminio battuto Rete in acciaio inox
Materiale corpo	Lega di alluminio battuto
Materiale vite cava	Lega di alluminio battuto
Materiale galleggiante	POM