


Cavo
NEYM-F- -Q9
Codice prodotto: 8242219

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Peso prodotto	0.223 kg...6.69 kg
Intervallo di tensione d'esercizio DC	0 V...850 V
Intervallo della tensione d'esercizio AC	0 V...630 V
Corrente ammissibile per il carico	17.8 A
Collegamento conduttore di protezione	Non disponibile
Diametro cavo	11.5 mm
Struttura del cavo	4 x 1,5 mm ² + (2 x 0,75 mm ²) + (4 x 0,14 mm ² + 2 x 0,2 mm ²)
Grado di protezione	IP00
Temperatura ambiente	90 °C
Temperatura ambiente con cavo mobile	90 °C
Temperatura di stoccaggio	70 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale della guaina del cavo	TPE-E
Colore guaina del cavo	grigio