


Contaimpulsu addizionale PZA-E-C

Codice prodotto: 8606

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Design	Contatore sequenze meccaniche con attuatore pneumatico
Tipo di reset	Pulsante o segnale pneumatico
Display	6 cifre
Pressione di disattivazione dell'attuatore	$< 0,15$ bar
Ripristino della pressione di caduta	$< 0,15$ bar
Risposta della pressione di azionamento	$> 0,8$ bar
Ripristino della pressione di risposta	2 bar
Pressione di lavoro	2 bar...8 bar
Pressione minima di ripristino	2 bar
Lunghezza minima dell'impulso	8 ms
Lunghezza minima dell'impulso di reset	150 ms
Periodo di pausa min. dell'attuatore	10 ms
Pausa minima del periodo di reset	50 ms
Protezione antideflagrante	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Funzionamento lubrificato possibile
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Peso prodotto	70 g
Tipo di montaggio	Fissaggio pannello frontale
Attacco pneumatico	M5
Materiale corpo	PA