


modulo di derivazione FR-12-PK-4-B

Codice prodotto: 8762

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale	3,4 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	0 ... 8 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Numero uscite	12
Numero linee di alimentazione	1
Attacco pneumatico 1	Filetto femmina G1/4
Attacco pneumatico 2	per tubo con diametro esterno 6 mm
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale del corpo	Alluminio pressofuso