

Tubo multistrato PM-4

Codice prodotto: 9084

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno	6 mm
Raggio di curvatura rilevante per la portata	19 mm
Diametro interno	3.92 mm
Pressione operativa in funzione della temperatura	-0.95 bar...30 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-29 °C...65 °C
Peso prodotto secondo la lunghezza	0.024 kg/m
Colore	Nero
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale tubo	Lega di alluminio battuto PE