


sottobase singola NAU-1/4-1B-ISO

Codice prodotto: 9485

FESTO

Con configurazione dei fori a norme DIN ISO 5599/1, dimensioni esterne a norma VDMA 24345, attacchi inferiori.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|-------------------------------|----------------------|
| Conforme alla norma | ISO 5599-1 |
| Omologazione | UL - Recognized (OL) |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Fissaggio | Con foro passante |
| Attacco servopilotaggio 12/14 | G1/8 |
| Attacco pneumatico 1 | G1/4 |
| Attacco pneumatico 2 | G1/4 |
| Attacco pneumatico 3 | G1/4 |
| Attacco pneumatico 4 | G1/4 |
| Attacco pneumatico 5 | G1/4 |
| Materiale piastra filettata | Alluminio pressofuso |