

valvola a sfera

QH-3/4

Codice prodotto: 9544

FESTO

Valvola a sfera manuale in ottone con filettatura ISO 228.
Questo elemento è idoneo per l'impiego con il vuoto.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	2/2 bistabile
Attacco pneumatico 1	G3/4
Attacco pneumatico 2	G3/4
Tipo di azionamento	Manuale
Fissaggio	Montaggio in linea
Portata nominale normale	21.000 l/min
Diametro nominale	20 mm
Materiale del corpo	Ottone
Principio di tenuta	Non metallica
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Conforme alla norma	ISO 228-1
Costruzione	Valvola a sfera
Pressione nominale, valvola di processo	30
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Fluido	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [-:--:] Gas inerti Acqua (non vapore acqueo) Liquidi neutri Altri fluidi su richiesta
Temperatura del fluido	-20 ... 150 °C
Peso	610 g
Materiale guarnizioni	FPM PTFE
Materiale sfera	Ottone, cromato
Materiale albero	Ottone