

adattatore AD-1/8NPT-G1/8-I

Codice prodotto: 9624

FESTO

Filetto femmina su un lato, filetto maschio sull'altro lato.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale	5,95 mm
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	-0,95 ... 10 bar
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Coppia di serraggio max., attacco pneumatico 1	7 Nm
Coppia di serraggio max., attacco pneumatico 2	6 Nm
Peso	9,5 g
Attacco pneumatico 1	Filettatura esterna 1/8 NPT
Attacco pneumatico 2	Filetto femmina G1/8
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale guarnizioni	PVC
Materiale del corpo	Acciaio zincato