


Valvola di scarico rapido SE-1/2-B

Codice prodotto: 9688

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	Scarico rapido
Collegamento pneumatico, porta 1	G1/2
Collegamento pneumatico, porta 2	G1/2
Tipo di montaggio	Avvitamento
Portata nominale standard, scarico	6480 l/min
Portata nominale standard, flusso d'aria 6->5 bar	4560 l/min
Pressione di lavoro	0.3 bar...10 bar
Temperatura ambiente	-20 °C...75 °C
Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dimensione nominale	15 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-20 °C...75 °C
Peso prodotto	200 g
Collegamento pneumatico, porta 3	G1/2
Materiale guarnizioni	NBR