


# Indicatore di pressione OH-10

Codice prodotto: 9791

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Pressione d'esercizio	0.14 MPa...0.8 MPa 20.3 psi...116 psi
Pressione di lavoro	1.4 bar...8 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...80 °C
Peso prodotto	4 g
Attacco pneumatico	Raccordo a nipplo spinato PK-3
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)