

# valvola di scarico rapido SEU-1/2-NPT

Codice prodotto: 9801

FESTO

Con silenziatore.

Il livello di rumorosità dello scarico è misurato ad una pressione atmosferica di 6 bar e alla distanza di 1 m.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	Scarico rapido
Attacco pneumatico 1	1/2 NPT
Attacco pneumatico 2	1/2 NPT
Fissaggio	Avvitabile
Portata nominale normale, scarico 0,6-0,5 MPa (6-5 bar, 87-72,5 psi)	4.020 l/min
Portata normale scarico 0,6-0 MPa (6-0 bar, 87-0 psi)	6.500 l/min
Portata nominale normale alimentazione 0,6-0,5 MPa (6-5 bar, 87-72,5 psi)	4.560 l/min
Pressione d'esercizio	0,3 ... 10 bar
Temperatura ambiente	-20 ... 75 °C
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::]
Diametro nominale	15 mm
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-20 ... 75 °C
Livello di rumorosità	86 dB(A)
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS