


# クランピングスリーブ EAMH-110-16-C34-P

部品番号: 1354105

FESTO



## データシート

| 特長              | 値                      |
|-----------------|------------------------|
| サイズ             | 110                    |
| 取付方向            | 任意                     |
| 最高速度            | 5,000 1/min            |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L         |
| 保管温度            | -25 ... 60 °C          |
| 相対湿度            | 0 - 95 %               |
| 周囲温度            | -10 ... 60 °C          |
| 負荷慣性モーメント       | 35.1 kgmm <sup>2</sup> |
| 質量              | 254 g                  |
| 材質              | RoHS対応                 |