


クランピングスリーブ EAMH-110-25-C34-P

部品番号: 1354107

FESTO



データシート

| 特長 | 値 |
|-----------------|------------------------|
| サイズ | 110 |
| 取付方向 | 任意 |
| 最高速度 | 5,000 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 保管温度 | -25 ... 60 °C |
| 相対湿度 | 0 - 95 % |
| 周囲温度 | -10 ... 60 °C |
| 負荷慣性モーメント | 25.8 kgmm ² |
| 質量 | 170 g |
| 材質 | RoHS対応 |