


カップリング

EAMC-B-19-24-6-10

部品番号: 1450210

FESTO



データシート

特長	値
ホルダサイズ 1	6 mm 10 mm
サイズ	19
基準長さ	24 mm
取付方向	任意
最高速度	8,000 1/min
保管温度	-25 ... 60 °C
相対湿度	0 - 95 %
周囲温度	-25 ... 60 °C
負荷慣性モーメント	0.47 kgmm ²
変換トルク	1.5 Nm
質量	12 g
材質	RoHS対応