


カップリング

EAMC-67-62-24-32

部品番号: 1485796

FESTO



データシート

特長	値
ホルダサイズ 1	24 mm 32 mm
サイズ	67
基準長さ	62 mm
取付方向	任意
最高速度	4,500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 ... 60 °C
相対湿度	0 - 95 %
周囲温度	-25 ... 60 °C
負荷慣性モーメント	280 kgmm ²
変換トルク	143 Nm
質量	428 g
材質	RoHS対応