


クランピングスリーブ EAMH-60-8-C18.1

部品番号: 2428517

FESTO



データシート

特長	値
サイズ	60
取付方向	任意
最高速度	6,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 ... 60 °C
相対湿度	0 - 95 %
周囲温度	-10 ... 60 °C
負荷慣性モーメント	1.44 kgmm ²
質量	34 g
材質	RoHS対応