


# クランピングスリーブ EAMH-145-12-C34

部品番号: 2429590

FESTO



## データシート

特長	値
サイズ	145
取付方向	任意
最高速度	4,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 ... 60 °C
相対湿度	0 - 95 %
周囲温度	-10 ... 60 °C
負荷慣性モーメント	38.1 kgmm <sup>2</sup>
質量	274 g
材質	RoHS対応