


カップリング EAMC-30-32-6-11

部品番号: 3187577

FESTO



データシート

特長	値
ホルダサイズ 1	6 mm 11 mm
サイズ	30
基準長さ	32 mm
取付方向	任意
最高速度	8,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 ... 60 °C
相対湿度	0 - 95 %
周囲温度	-25 ... 60 °C
負荷慣性モーメント	5.87 kgmm ²
変換トルク	6.5 Nm
質量	48 g
材質	RoHS対応