


カップリング EAMD-42-40-22-16X25

部品番号: 5046328

FESTO



データシート

特長	値
ホルダサイズ 1	22 mm 16 mm
サイズ	42
基準長さ	40 mm
取付方向	任意
最高速度	6,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 ... 60 °C
相対湿度	0 - 95 %
周囲温度	-25 ... 60 °C
負荷慣性モーメント	39 kgmm ²
変換トルク	17 Nm
質量	186 g
材質	RoHS対応