

カップリング EAMD-56-54-18-23X27

部品番号: 5225774

FESTO



データシート

特長	値
ホルダサイズ 1	18 mm 23 mm
サイズ	56
基準長さ	54.5 mm
取付方向	任意
最高速度	5,500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 ... 60 °C
相対湿度	0 - 95 %
周囲温度	-25 ... 60 °C
負荷慣性モーメント	172 kgmm ²
変換トルク	60 Nm
質量	466 g
材質	RoHS対応