


プラスチックチューブ PAN-V0-10X1,25-GN

製品番号: 525472

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|---------------|---|
| 外径 | 12 mm |
| ワンタッチコネクタ用外径 | 10 mm |
| 流量に応じた曲げ半径 | 56 mm |
| 内径 | 7.5 mm |
| 最小曲げ半径 | 34 mm |
| チューブ特性 | ケーブルヘア |
| 全温度範囲の使用圧力 | -0.095 MPa...0.3 MPa -0.95 bar...3 bar -13.775 000032...43.5 000032 |
| 温度依存性使用圧力 | -0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 000032...174 000032 |
| 作動電圧の情報 | 鉱油：最大0.3MPa(最大90°C) 水：最大0.3MPa(最大90°C) |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮空気 鉱油 水(液体, 氷なし) |
| 材料の耐火試験 | UL94 V-0 (ケーシング) |
| LABS 認証 | VDMA24364-B2-L |
| 周囲温度 | -30 -C...90 -C |
| 長さあたりの製品質量 | 0.088 000015 |
| 空気圧接続 | プラグコネクタ外径 10mm用 |
| 色 | 緑 |
| ショア硬さ | A 72±4 D 57±3 |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠 |
| 材質：チューブ | PA12-P PVC-P |