


# ジャーナル EAMB-44-7-35X30-32X32

部品番号: 558038

FESTO

アクチュエータ取付穴



## データシート

特長	値
ホルダサイズ 1	35 mm 32 mm
サイズ	185
基準長さ	30 mm
取付方向	任意
最高速度	4,500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 ... 60 °C
相対湿度	0 - 95 %
周囲温度	-25 ... 60 °C
負荷慣性モーメント	75.3 kgmm <sup>2</sup>
変換トルク	200 Nm
質量	463 g
材質	RoHS対応