


軸キット
EAMM-A-A19-40A
部品番号: 559798

FESTO



データシート

特長	値
サイズ	19
取付方向	任意
最高速度	10,000 1/min
保管温度	-25 ... 60 °C
相対湿度	0 - 95 %
保護仕様	IP40
周囲温度	0 ... 50 °C
負荷慣性モーメント	1.06 kgmm ²
変換トルク	2.3 Nm
質量	240 g
材質	RoHS対応