

# カップリング EAMD-16-15-6.35-8X10

製品番号: 561292

FESTO



## データシート

特徴	値
保持部径 1	6.35 mm
ホルダー直径 2	8 mm
サイズ	16
呼び長さ	15 mm
取付位置	任意
最高回転数	10000 1/min
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 -C...60 -C
相対湿度	0 ~ 95%
周囲温度	-25 -C...60 -C
負荷慣性モーメント	0.355 kgmm <sup>2</sup>
伝達トルク	1.6 Nm
製品質量	12.8 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠