

プラスチックチューブ PUN-V0-6X2-BR-C

製品番号: 561722

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|---------------|--|
| 外径 | 6 mm |
| 流量に応じた曲げ半径 | 24 mm |
| 内径 | 2 mm |
| 最小曲げ半径 | 7 mm |
| チューブ特性 | ケーブルヘア |
| 全温度範囲の使用圧力 | -0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 000032...232 000032 |
| 温度依存性使用圧力 | -0.095 MPa...3 MPa -0.95 bar...30 bar -13.775 000032...435 000032 |
| 作動電圧の情報 | 溶接スパッタが生じる用途の場合：20°Cで最大 1MPa, 40°Cで最大 0.9MPa, 60°Cで最大 0.7MPa 水：最大0.6MPa(最大50°C) |
| 認証 | TÜV |
| 証明書発行機関 | B 013277 0506 00 |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 準拠の圧縮空気 水(液体, 氷なし) |
| 材料の耐火試験 | UL94 V-0(3mm) UL94 V-2(0.75mm) |
| LABS 認証 | VDMA24364-B2-L |
| 周囲温度 | -35 -C...60 -C |
| 周囲温度の情報 | 90°Cまでの非加圧使用 |
| 長さあたりの製品質量 | 0.032 000015 |
| 空気圧接続 | プラグコネクタ外径6mm用 バーブ型ニップル内径2mm用 |
| 色 | 茶 |
| 塗料の情報 | 難燃性による標準色からのずれ |
| シヨア硬さ | D 54±3 |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS 準拠 |
| 材質：チューブ | TPE-U(PU) |