


# カップリング EAMC-16-20-5-5

部品番号: 562676

FESTO



## データシート

特長	値
ホルダサイズ 1	5 mm 5 mm
サイズ	16
基準長さ	20 mm
取付方向	任意
最高速度	10,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 ... 60 °C
相対湿度	0 - 95 %
周囲温度	-25 ... 60 °C
負荷慣性モーメント	0.28 kgmm <sup>2</sup>
変換トルク	1.1 Nm
質量	8 g
材質	RoHS対応