

プラスチックチューブ PAN-R-22X2-SW

製品番号: 8036207

FESTO



データシート

特徴	値
外径	22 mm
流量に応じた曲げ半径	350 mm
内径	18 mm
全温度範囲の使用圧力	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 000032...116 000032
温度依存性使用圧力	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 000032...203 000032
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 準拠の圧縮空気
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-30 -C...80 -C
長さあたりの製品質量	0.131 000015
空気圧接続	プラグコネクタ外径22mm用
色	黒
シヨア硬さ	D 62±3
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠
材質: チューブ	TPE-A