

プラスチックチューブ PTFEN-1/2-NT-150

製品番号: 8061183

FESTO



データシート

特徴	値
外径	12.7 mm
流量に応じた曲げ半径	120 mm
内径	8.5 mm
最小曲げ半径	81 mm
使用に関する注記	チューブ, プリントなし
全温度範囲の使用圧力	-0.095 MPa...0.5 MPa -0.95 bar...5 bar -13.775 000032...72.5 000032
温度依存性使用圧力	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 000032...174 000032
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 準拠の圧縮空気
材料の耐火試験	UL94 V-0
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
クリーンルーム等級	静的に設置されている要素, ISO 14644-1 準拠の評価は意味がない
食品産業における適合性	拡張材料情報をご参照ください。
周囲温度	-20 °C...150 °C
長さあたりの製品質量	0.153 000015
空気圧接続	プラグコネクタ外径1/2インチ用
色	ナチュラル
シヨア硬さ	D 55 +/-5
材料に関する注意事項	RoHS 準拠
材質: チューブ	PTFE