

# カップリング EAMC-67-80-32-40-U

部品番号: 8134950

FESTO



## データシート

特長	値
ホルダサイズ 1	32 mm 40 mm
サイズ	67
基準長さ	80 mm
取付方向	任意
最高速度	4,500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 ... 60 °C
相対湿度	0 - 95 %
周囲温度	-25 ... 60 °C
負荷慣性モーメント	326 kgmm <sup>2</sup>
変換トルク	180 Nm
質量	458 g
材質	RoHS対応