


ブレーキ抵抗 CACR-LE2-6-W60-V

部品番号: 8189339

New

FESTO



データシート

特長	値
取付方向	自然対流 垂直
Pulse energy, braking resistor at 380 V	2,000 Ws
Pulse energy, braking resistor at 780 V	2,000 Ws
20°C、ED定格35%時の能力	180 W
ブレーキ抵抗器の容量	60 W
Rated output, braking resistor at 380 V	60 W
Rated output, braking resistor at 780 V	60 W
抵抗値	6 Ohm
認証	c UL us - Recognized (OL)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Max. surface temperature	250 °C
Note on surface temperature	Indication at nominal power, at 50% nominal power: 165 °C
保護仕様	IP54
周囲温度	-40 ... 40 °C
質量	150 g
取付方法	取付穴
材質	RoHS対応