



압력 표시기
OH-8-GN
Part Number: 10089

FESTO



자료 시트

특징	값
작동 압력 MPa	-0.1 ... 0.8 MPa
작동 압력	-1 ... 8 bar
Operating pressure	-14.5 ... 116 psi
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-10 ... 60 °C
공압 연결구	바브 피팅 PK-3
재질 사항	RoHS 에 승인