



전면 판넬 밸브 SVS-3-1/8

Part Number: 10190

FESTO



자료 시트

특징	값
밸브 기능	3/2 닫힘, 단동 솔레노이드
액추에이터 형태	기계적
표준 공칭 유량	120 l/min
작동 압력 MPa	0.35 ... 0.8 MPa
작동 압력	3.5 ... 8 bar
디자인 구조	피스톤 시트
Reset 형태	기계 스프링
씰링 원리	소프트
조립 위치	어디든
파일럿 형태	파일럿
유량 방향	전환 불가
forced dynamisation 확인	최소 1주일에 한번 스위칭 주기
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [-:~:]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-10 ... 60 °C
주변 온도	-10 ... 60 °C
프로세스 밸브 액추에이터	8 N
마운팅 형태	관통 홀 포함
공압 연결구, 포트 1	G1/8
공압 연결구, 포트 2	G1/8
공압 연결구, 포트 3	G1/8
재질 사항	RoHS 에 승인
커버 소재	POM
씰 소재	NBR TPE-U(PU)
하우징 소재	알루미늄