



솔레노이드 밸브 MFHE-3-1/2

Part Number: 10421

FESTO

가압 형성 시간 지연용 On-off 밸브, 수동 작동 포함.
솔레노이드 코일 및 플러그 소켓은 별도 주문.



자료 시트

특징	값
디자인 구조	포켓 시트
유량 방향	전환 불가
씰링 원리	소프트
배기 기능	유량 조절 불가
Reset 형태	기계 스프링
파일럿 형태	직접
밸브 기능	3/2 닫힘, 단동 솔레노이드
작동 압력	2 ... 10 bar
표준 공칭 유량	2,900 l/min
Off 스위칭 시간	76 ms
On 스위칭 시간	28 ms
매체 온도	-10 ... 60 °C
주변 온도	-5 ... 40 °C
마운팅 형태	관통 홀 포함
공압 연결구, 포트 1	G1/2
공압 연결구, 포트 2	G1/2
공압 연결구, 포트 3	G1/2
공칭 사이즈	12 mm