


**플러그**  
**NECU-M-S-B12G5-C2-PB**  
 Part Number: 1066354



**자료 시트**

특징	값
표준에 기반	EN 61076-2-101 EN 61984
제품 중량	46.1 g
전기 연결 1	일자형 플러그, M12x1, 5-핀, B-코드, 선별 가능
플러그 코딩	B
전기 연결 2	스크류 터미널의 스크리닝 가능
작동 전압 범위 DC	0 ... 60 V
작동 전압 범위 AC	0 ... 60 V
40°C에서 허용 가능 전류 부하	4 A
서지 강도	1.5 kV
전송 속성	DIN EN 50173 / CAT 5
허용 가능 케이블 직경	6 ... 8 mm
종단 단면	0.14 ... 0.75 mm <sup>2</sup>
보호 등급	IP67
주변 온도	-25 ... 85 °C
CE 심볼 (declaration of conformity 참조 )	EU 저전압 가이드라인에 대응
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
재질 사항	RoHS 에 승인
오염 등급	3
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
하우징 소재	아연 다이캐스트 니켈 도금
전기 접점 소재	황동 금 도금