



스텝 작동 밸브 V/O-3-PK-3

Part Number: 10747

FESTO

바브 피팅 연결 ND 3 mm.



자료 시트

특징	값
밸브 기능	3/2 열림/닫힘, 단동 솔레노이드
액추에이터 형태	기계적
표준 공칭 유량	80 l/min
작동 압력	0 ... 8 bar
디자인 구조	피스톤 시트
공칭 사이즈	2.5 mm
파일럿 형태	직접
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [-::-]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-10 ... 60 °C
프로세스 밸브 액추에이터	17 N
Normally Closed용 구동력	17 N
Normally Open용 구동력	24 N
제품 중량	20 g
마운팅 형태	관통 홀 포함
공압 연결구, 포트 1	PK-3
공압 연결구, 포트 2	PK-3
공압 연결구, 포트 3	PK-3
씰 소재	NBR
하우징 소재	POM