



# 충격 완충기 YSR-25-40

Part Number(&P): 10870

FESTO

조절 가능, 급유 가능



## 자료 시트

특징	값
사이즈	25
행정거리	40 mm
쿠션	조절 가능 강화 특성
조립 위치	어디든
위치 감지	없음
최대 충격 속도	3 m/s
짧은 Reset 시간	0.4 s
긴 Reset 시간	1 s
작동 모드	단동 푸쉬 동작
부식 방지 등급 KBK	2
주변 온도	-10 ... 80 °C
쿠션 길이	40 mm
최대 정지력	4,000 N
행정거리 당 최대 에너지 소모	160 J
시간 당 최대 에너지 소모	293,000 J
최대 잉여 에너지	0.8 J
Reset 력	30 N
제품 중량	860 g
마운팅 형태	잠금 너트 포함
재질 사항	동성분 및 PTFE 제거형
씰에 대한 재질 정보	NBR
하우징에 대한 재질 정보	강철 아연 도금
피스톤 로드에 대한 재질 정보	고합금 강철