



표준 실린더 DSN-1"-8"-P

Part Number(&P): 11359

FESTO

DIN ISO 6432 에 기초, 끝단 고무 쿠션링, 추가 마운팅 부품을 포함하거나 포함하지 않는 다양한 마운팅 옵션.

이 제품은 Festo USA Corporation에서만 주문 가능합니다.



자료 시트

| 특징 | 값 |
|----------------------|---|
| 행정거리 | 203.2 mm |
| 피스톤 직경 | 1" |
| 표준에 기반 | ISO 6432 |
| 쿠션 | P: elastische D?pfungsringe/-platten beidseitig |
| 피스톤 로드 끝단 | 수 나사산 |
| 작동 압력 | 1 ... 10 bar |
| 작동 모드 | 복동 |
| 작동 매체 | 건조, 윤활 또는 비윤활 |
| 부식 방지 등급 KBK | 2 |
| 주변 온도 | -20 ... 80 °C |
| 6 bar에서 이론적 힘, 복귀 행정 | 247.4 N |
| 6 bar에서 이론적 힘, 전진 행정 | 294.5 N |
| 공압 연결구 | M22x1,5 |
| 커버에 대한 재질 정보 | 전조 알루미늄 합금 |
| 씰에 대한 재질 정보 | NBR TPE-U(PU) |
| 피스톤 로드에 대한 재질 정보 | 고합금 강철, 부식방지 |
| 실린더 몸체에 대한 재질 정보 | 고합금 강철, 부식방지 |