



충격 완충기 DYSR-12-12-Y5

Part Number: 1138642

FESTO



자료 시트

특징	값
사이즈	12
행정거리	12 mm
쿠션	조절 가능
조립 위치	어디든
위치 감지	없음
최대 충격 속도	3 m/s
짧은 Reset 시간	0.2 s
긴 Reset 시간	1 s
작동 모드	단동 푸쉬 동작
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-10 ... 80 °C
쿠션 길이	12 mm
최대 정지력	900 N
행정거리 당 최대 에너지 소모	10.8 J
시간 당 최대 에너지 소모	60,000 J
최대 잉여 에너지	0.05 J
Reset 력	4.5 N
제품 중량	105 g
마운팅 형태	잠금 너트 포함
재질 사항	RoHS 에 승인
씰 소재	NBR
하우징 소재	스틸, 아연도금
피스톤 로드 소재	고합금 강철