



**충격 완충기**  
**DYSR-20-25-Y5**  
 Part Number: 1138646

FESTO



**자료 시트**

특징	값
사이즈	20
행정거리	25 mm
쿠션	조절 가능
조립 위치	어디든
위치 감지	없음
최대 충격 속도	3 m/s
짧은 Reset 시간	0.3 s
긴 Reset 시간	3 s
작동 모드	단동 푸쉬 동작
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-10 ... 80 °C
쿠션 길이	25 mm
최대 정지력	2,500 N
행정거리 당 최대 에너지 소모	62.5 J
시간 당 최대 에너지 소모	135,000 J
최대 잉여 에너지	0.32 J
Reset 력	9 N
제품 중량	355 g
마운팅 형태	잠금 너트 포함
재질 사항	RoHS 에 승인
씰 소재	NBR
하우징 소재	스틸, 아연도금
피스톤 로드 소재	High alloy steel, hardened