


# 유압 쿠션 실린더 DYHR-20-25-Y5

Part Number: 1155692

FESTO



## 자료 시트

특징	값
사이즈	20
행정거리	25 mm
쿠션	조절 가능
조립 위치	어디든
작동 모드	단동 푸쉬 동작
위치 감지	없음
최대 충격 속도	0.3 m/s
급송 속도	0.2 ... 100 mm/s
짧은 Reset 시간	0.5 s
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
주변 온도	0 ... 80 °C
최대 정지력	2,500 N
행정거리 당 최대 에너지 소모	62.5 J
시간 당 최대 에너지 소모	90,000 J
최소 급송력	250 N
최대 급송력	2,500 N
최대 잉여 에너지	0.32 J
Reset 력	9 N
제품 중량	360 g
마운팅 형태	잠금 너트 포함
재질 사항	RoHS 에 승인
씰 소재	NBR
하우징 소재	강철 아연 도금
피스톤 로드 소재	경화 고합금 강철