


# 커플링 EAMD-42-40-20-16X25

Part Number: 1188350

FESTO

드라이브 요소, 스텝 또는 서보모터의 회전 움직임 전환



## 자료 시트

특징	값
홀더 직경 1	20 mm
홀더 직경 2	16 mm
사이즈	42
공칭 길이	40 mm
조립 위치	어디든
최대 속도	6,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
보관 온도	-25 ... 60 °C
상대 공기 습도	0 - 95 %
주변 온도	-25 ... 60 °C
관성 질량 모멘트	39 kgmm <sup>2</sup>
이송 가능 토크	17 Nm
제품 중량	189 g
재질 사항	RoHS 에 승인