

# 솔레노이드 밸브



## JMUH-5/2-D-2C-VI

Part Number(&P): 120359

FESTO

밸브 터미널용.

단종 예정, 2011년까지만 가능.



### 자료 시트

특징	값
밸브 기능	5/2 단동 솔레노이드
폭	54 mm
작동 압력	-0.9 ... 16 bar
디자인 구조	피스톤 슬라이드
Reset 형태	기계 스프링
공칭 사이즈	13.5 mm
씰링 원리	소프트
수동 작동	누름
파일럿 형태	직접
유량 방향	전환 가능
작동 매체	필터처리, 비윤활 압축 공기, 필터 등급 50µm 필터처리, 윤활 압축 공기, 필터 등급 50µm
매체 온도	-5 ... 50 °C
주변 온도	-5 ... 50 °C
마운팅 형태	관통 홀 포함
공압 연결구, 포트 1	ISO 5599-2에 따른 연결 플레이트 사이즈 2
공압 연결구, 포트 2	ISO 5599-2에 따른 연결 플레이트 사이즈 2
공압 연결구, 포트 3	서브-베이스
공압 연결구, 포트 4	ISO 5599-2에 따른 연결 플레이트 사이즈 2
공압 연결구, 포트 5	서브-베이스