



소음기 AMTE-M-LH-N14

Part Number: 1206990

FESTO

공업 시스템의 배기 포트 소음 감소에 적합.



자료 시트

특징	값
조립 위치	어디든
컨테이너 사이즈	20
작동 압력 MPa	0 ... 1 MPa
작동 압력	0 ... 10 bar
대기로의 유량	3,080 l/min
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
음향 압력 레벨	82 dB(A)
주변 온도	-40 ... 80 °C
제품 중량	17 g
공업 연결구	1/4 NPT
소음기 내장 소재	청동
나사산 플러그 소재	황동
재질 사항	RoHS 에 승인