


# 플라스틱 배관 PU-9-SW

Part Number: 12134

FESTO

CN, CK 콘넥터, 고 유연성 꼬임 방지, 폴리우레탄 (식품 산업용으로 허가되지 않음).

최대 압력 값은 최대 온도에서 허용가능.



## 자료 시트

| 특징              | 값                             |
|-----------------|-------------------------------|
| 외부 직경           | 11.6 mm                       |
| 유량에 사용하는 굽힘 반경  | 76 mm                         |
| 내부 직경           | 9 mm                          |
| 작동 압력 전체 온도 범위  | 0 ... 10 bar                  |
| 작동 매체           | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 작동 및 파일럿 매체 확인  | 윤활 작동 가능                      |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L             |
| 주변 온도           | -35 ... 60 °C                 |
| 길이에 따른 제품 중량    | 0.056 kg/m                    |
| 공압 연결구          | 너트 포함 바브드 커넥터 내경 9mm용         |
| 색상              | 흑색                            |
| 지주 경도           | A 91 +/-3                     |
| 재질 사항           | RoHS 에 승인                     |
| 튜브 소재           | TPE-U(PU)                     |