

# 병렬 키트 EAMM-U-86-D40-87A-102

Part Number: 1215802

★ 핵심 제품군

전동 드라이브에 적합.

FESTO



## 자료 시트

| 특징              | 값                     |
|-----------------|-----------------------|
| 사이즈             | 86                    |
| 조립 위치           | 어디든                   |
| 기어 유니트 비        | 1:1                   |
| 최대 속도           | 5,000 1/min           |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III    |
| 보관 온도           | -25 ... 60 °C         |
| 상대 공기 습도        | 0 - 95 %              |
| 보호 등급           | IP40                  |
| 주변 온도           | -10 ... 60 °C         |
| 관성 질량 모멘트       | 175 kgmm <sup>2</sup> |
| 무 부하 토크         | 0.25 Nm               |
| 이송 가능 토크        | 9.5 Nm                |
| 제품 중량           | 2,510 g               |
| 인터페이스 코드, 액추에이터 | D40B                  |
| 인터페이스 코드, 모터 인  | 87A                   |
| 재질 사항           | RoHS 에 승인             |