


# 커플링 EAMC-30-35-12-12

Part Number: 123052

FESTO

DGE용.



## 자료 시트

| 특징              | 값                     |
|-----------------|-----------------------|
| 홀더 직경 1         | 12 mm                 |
| 홀더 직경 2         | 12 mm                 |
| 사이즈             | 30                    |
| 공칭 길이           | 35 mm                 |
| 조립 위치           | 어디든                   |
| 최대 속도           | 8,000 1/min           |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L        |
| 보관 온도           | -25 ... 60 °C         |
| 상대 공기 습도        | 0 - 95 %              |
| 주변 온도           | -25 ... 60 °C         |
| 관성 질량 모멘트       | 6.1 kgmm <sup>2</sup> |
| 이송 가능 토크        | 9.5 Nm                |
| 제품 중량           | 45 g                  |
| 재질 사항           | RoHS 에 승인             |