


솔레노이드 코일 MSN1G-24DC-OD

Part Number: 123060

FESTO

DC 전압용, 플러그 소켓 없음.



자료 시트

특징	값
조립 위치	어디든
최소 전환 시간	10 ms
정격 사용 시간	100 %
특성 코일 자료	24 V DC: 2.5 W
허용 가능 전압 파동	-15 % / +10 %
인증	c UL us - Recognized (OL)
PWIS conformity	VDMA24364-C1-L
매체 온도	-10 ... 50 °C
보호 등급	IP65
주변 온도	-10 ... 50 °C
제품 중량	80 g
전기 연결	3-핀 EN 175301-803에 따른 플러그 패턴 A타입 DIN EN 175301-803에 따름
마운팅 형태	클램프 유지 클램프 포함 액세서리 포함
하우징 소재	PA
전기 접점 소재	강철
와인딩 소재	구리