


지시 플러그 MCL

Part Number: 12611

FESTO



자료 시트

| 특징 | 값 |
|-----------------|--|
| 제품 중량 | 13 g |
| 전기 연결 | EN 175301-803에 따른 플러그 패턴 A타입 플러그 DIN EN 175301-803에 따름 |
| 공칭 동작 전압 DC | 24 V |
| 공칭 작동 전압, AC | 24 V |
| 라인 주파수 | 0 ... 60 Hz |
| 허용 가능 전압 파동 | +/- 15 % |
| 보호 등급 | IP65 IEC 60529에 따름 |
| 주변 온도 | -20 ... 60 °C |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 하우징 소재 | PA6 강화 |