



흡착컵 VAS-8-M5-S

Part Number(&P): 12612

FESTO

바브 피팅 3 mm 플라스틱 배관용, 반경방향 연결구.



자료 시트

특징	값
공칭 사이즈	2 mm
흡착컵 직경	8 mm
유효 흡착 직경	5.5 mm
연결 위치	At the side
디자인 구조	측면에 진공 연결 원형, 표준
작동 매체	Atmospheric air based on ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
주변 온도	-20 ... 60 °C
70% 진공에서 분리력	1.6 N
공칭 작동 압력에서 유지력	1.6 N
마운팅 나사산	M5
흡착컵 마운팅	M5
진공 연결	PK-3
색상	투명
지주 경도	60 +/- 5
볼트 취부 못에 대한 재질 정보	황동
재질 사항	RoHS 에 승인
흡착컵에 대한 재질 정보	TPE-U(PU)